

Chariot Satellite Argofoam SE

Robuste, modulable, simple d'utilisation

Possède une réelle innovation :

Le satellite **Argofoam** avec ses blocs, mousses ou pulvérisations **"EVER READY"**.

Il se raccorde à un réseau d'eau moyenne pression 15/50 bar et à un réseau d'air 6/8 bar, pour la mousse.



Le chariot de nettoyage **Argofoam** est fabriqué entièrement en acier inoxydable. Il est équilibré, facile à déplacer grâce à ses 2 roues de 200 mm de diamètre.

Il est équipé des éléments suivants :

- 1) Un satellite manuel **Argofoam** deux produits + rinçage.
- 2) Un support tuyau de lavage.
- 3) Un compartiment pour deux bidons de produits de 30 kg.
- 4) Un kit d'accessoires, lances : Mousse, rinçage, désinfection à raccords rapides.
- 5) Une lance de rinçage de 750 mm.

Caractéristiques techniques :

EAU	
Raccordement.	1/2"
Alimentation eau min. (l/min.)	40
Pression d'alimentation (bar.)	17 -50
Température maxi. (C°)	67°
AIR	
Raccordement.	1/4"
Pression dynamique (bar.)	6 à 7,5
Quantité d'air (l/min.)	200
Poids (kg)	47
Dimensions (Haut. x Long.x Larg.)	1116x650x600mm

14 Rue des déportés – 55120 Clermont en Argonne – Tél. 03 29 87 09 21 – Fax. 09 67 77 09 21

Mail. argonn-equipements@orange.fr Site. www.e-argonn.fr

Chariot Satellite Argofoam SE

Mise en service :

Les 3 vannes sont fermées.

Le commutateur d'air :

Sur « 0 »

Satellite en position « Repos »




Satellite en position « Lavage / rinçage »

La vanne de

Lavage / Rinçage est ouverte.

Le commutateur d'air :

Sur « 0 »



Satellite en position « Mousse détergente »

La vanne « **Détergent** » est ouverte.

Le commutateur d'air :

Sur « 1 »



Satellite en position « Mousse désinfectante »

La vanne « **Désinfectant** »
est ouverte.

Le commutateur d'air :

Sur « 1 » en Mousse.

Sur « 0 » en Pulvérisation.

